

Linearer NIR-Polarisationsfilter, 25 mm D., 750-850 nm



Produkt #48-892 3-4TAGE

- 1 + **€370,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€370,00
Stk. 6+
€311,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
AR Coating

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis:
1000:1

Substrat: ☐ Polymer Film on B270
Betriebstemperatur (°C): -25 to +65
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): 30.00
Transmissionstoleranz (%): ±3
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): <4
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Dichroic Polarizing Film on Glass
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 850

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen