

TECHSPEC® 25mm Dia x 100mm FL 3-5µm Beschichtung, Germaniumhybridaspäre



Produkt #68-267 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €969,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€969,00
Stk. 6+
€775,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @4000nm

Numerische Apertur NA:
0.13

Hintere Brennweite BFL (mm):

97.73
Substrat: Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Oberflächengenauigkeit, P-V (µm): 0.3
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 24.0
Randdicke ET (mm): 2.23
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.10
Blende: 3.85
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Radius R₂ (mm): 111
Form der hinteren Fläche: Concave
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen