

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 2,5 mm D. x 3,0 mm BW, VIS-EXT-beschichtet



Produkt #35-707 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€78,00
Stk. 10+
€70,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

3.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.57
Beschichtung: VS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-LASF9
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.47
Radius R₁ (mm): 2.55
Freie Apertur CA (mm): 2
Blende: 1.2
Numerische Apertur NA: 0.42
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform