

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union ▾

SUBMIT



Produkt **#49-362** ☐ Lagernd
☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€118,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€118,00

Stk. 6+

€94,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

150.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 146.10
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 7.90 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 5.70 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.20 ±0.10
Radius R₁ (mm): 91.37
Radius R₂ (mm): -66.21
Radius R₃ (mm): -197.71
Randdicke ET (mm): 6.65
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen