

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 25 mm D. x 200 mm BW, VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #34-190 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€50,00
Stk. 10+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.000/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
198.35

Effektive Brennweite EFL (mm): 200.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.24
Radius R₁=R₂ (mm): 205.865
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Blende: 8.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.06
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform