

TECHSPEC® Germanium-Meniskuslinse, 25 mm D. x 30 mm BW, 3-5 µm beschichtet



Produkt #87-962 3-4TAGE

- 1 + €519,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€519,00
Stk. 6+
€415,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

1.2
Numerische Apertur NA: 0.42
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Hintere Brennweite BFL (mm): 28.31
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Randdicke ET (mm): 1.5
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 33.38
Radius R₂ (mm): 50.04
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 3 - 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform