

TECHSPEC® Germaniumasphäre, 25 mm Durchm. x 40 mm BW, unbeschichtet



Produkt #68-240 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€788,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€788,00

Stk. 6+

€630,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 4000nm

Numerische Apertur NA:
0.31

Hintere Brennweite BFL (mm): 37.89
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.38
Mittendicke CT (mm): 3.10 ±0.10
Blende: 1.61
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Radius R₂ (mm): 65.6
Form der hinteren Fläche: Concave
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen