

TECHSPEC® Hochpräzise Asphäre, 25 mm Durchm. x 50 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

Produkt #12-439 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€670,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€670,00

Stk. 11+

€527,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.25
Hinterer Brennweite BFL (mm): 45.23
Substrat: ☐ N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: $\lambda/40$
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.50
Randdicke ET (mm): 4.14
Mittendicke CT (mm): 7.24
Blende: 2
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: 3D Surface Profile included with uncoated lenses
Dioptrie: 20.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen