

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Produkt **#33-210** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€111,00

Stk. 6+

€88,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.000/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 75.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 70.39
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 9.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 7.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.5 ±0.10
Radius R₁ (mm): 46.44
Radius R₂ (mm): 33.77
Radius R₃ (mm): 95.94
Randdicke ET (mm): 6.97
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen