

TECHSPEC® 25mm D. x -100mm eff. Brw., VIS 0 Beschichtung, negativer Achromat



Produkt #62-494 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €114,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€114,00
Stk. 6+
€97,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-100.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : -102.37
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 24.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 4.57 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 2.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 2.57 ±0.10
Radius R₁ (mm) : -70.57
Radius R₂ (mm) : 45.27
Radius R₃ (mm) : 412.67
Randdicke ET (mm) : 5.81
Substrat:  N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 4.00
Numerische Apertur NA : 0.13
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen