

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt #66-017 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€64,00

Stk. 25+

€35,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.31

Hintere Brennweite BFL (mm): 37.09
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: BBAR (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.7% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten): <5 (by design)
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 21.5
Randdicke ET (mm): 1.02
Mittendicke CT (mm): 4.80 ±0.20
Blende: 1.6
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to 70
Radius R₂ (mm): 269.8
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen