

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 25 mm BW, f/8



25mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #36-387 3-4TAGE

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
30.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
35.4mm - 14.5°

Max. Durchmesser (mm):
18

Außendurchmesser (mm):

18
Gewicht (g): 12
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 26.5mm - 10.9°
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0102
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 35.4mm - 14.5°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 40.0mm - 16.2°
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 32.1mm - 13.1°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.181X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/8
Verzeichnung (%): 0.59 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.5 - 6.5
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 4.15
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 19.9mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 11.90
Hauptebene Bildseite (mm): -19.03
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 40.0mm - 16.2° Vertical: 26.5mm - 10.9° Diagonal: 44.3mm - 18°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -30.25
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen