

TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 25 mm, NIR, 30R/70T



Produkt #13-425 3-4 TAGE

- 1 + €258,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€258,00
Stk. 6+
€202,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung: NIR
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 720 - 1080
[Ts-Tp]: <6%
Absolute Transmission (%) : 65 ±10
Durchschnittliche Transmission (%) : 65 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen