

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #48-545 3-4 TAGE

- 1 + €235,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€235,00

Stk. 11+

€180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):  
45 ±15

Freie Apertur CA (mm):  
21.0 x21.0

Substrat: ☐  
[Corning Eagle XG](#)

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Länge (mm):</b><br>25.00                                                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-40 to +200                                        |
| <b>Größe (mm):</b><br>25.0 x 25.0                                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                  |
| <b>Dicke (mm):</b><br>0.70                                                            |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.07                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Linear Polarizer                                                       |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                                                   |
| <b>Aufbau:</b><br>Wire Grid                                                           |
| <b>Thermische Ausdehnung:</b><br>31.7 x 10 <sup>-7</sup> /°C                          |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>Surface 2: R <sub>abs</sub> <2.0% @ 420 - 670nm |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>420 - 700                                         |
| <b>Breite (mm):</b><br>25.00                                                          |
| <b>Transmission Axis Tolerance (°):</b><br>±1                                         |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |