

Manuelles Mikrogoniometer, 25 mm Radius, ±10° Verkipfung



Micro Manual Goniometers

Produkt #13-779 KONTAKT

- 1 + **€2.476,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.476,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung: Goniometer
Verstellung: Lead Screw
Typ: English
Bühnengröße (mm): 66 x 19.1
Verstellweg (°):

±10
Dicke (mm): 17.70
Steigung der Leitspindel (mm): 0.32
Belastbarkeit, normal (kg): 0.45
Gewinde: (10) 0-80
Radius R (mm): 25
Bühnengröße (Zoll): 2.6 x0.75
Gewicht (g): 40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen