

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 26 mm Durchm. x 19,5 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-894 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 **€64,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€64,00
Stk. 11+
€56,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 26.00 +/-0.3
Effektive Brennweite EFL (mm): 19.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.67
Hintere Brennweite BFL (mm): 14.60
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 20.80
Randdicke ET (mm): 1.4
Mittendicke CT (mm): 9.10 ±0.20
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 26.0
Radius R₂ (mm): 42.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform