

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt **#48-311**

3-4TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€144,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€144,50

Stk. 6+

€115,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm): 198.84
Effektive Brennweite EFL (mm): 200.00
Beschichtung: UV-AR (250-425nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.38 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.52
Radius R₁=R₂ (mm): 182.85
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Blende: 8.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.06
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 425
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 3 J/cm² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform