

27 mm Durchmesser, Strichplatte aus Opalglas mit konzentrischen Kreisen



27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771



Produkt **#58-771** ☐ Lagernd

- 1 +

€223,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€223,00

Stk. 5+

€212,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Low Reflection Chromium First Surface

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.050

Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Linienbreite (mm): 0.0254 ±0.0025
Optische Dichte OD: OD > 3.0
Durchmesser Muster(mm): 10
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (Zoll): 1/8
Dicke (mm): 3.20
Kanten: Smoothed for Safe Handling
Genauigkeit (mm): ±0.002
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Reflexion (%): < 5% @550nm
Pattern Type: 10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen