

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



2X, 2µm Low OH⁺ Content Beam Expander, #37-357

Produkt #37-357 3-4 Tage



1



€745,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€745,00
Stk. 10+
€660,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
BBAR (1900-2100nm) & Laser V-Coat (1940-1950nm)

Designwellenlänge DWL (nm):

Broadband
Eingangsapertur (mm): 10
Ausgangsapertur (mm): 23
Aufweitung: 2X
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Länge (mm): 85.00
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5
Transmission (%): >99 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 76
Gehäusedurchmesser (mm): 29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/10 for 5.5mm input beam (nominal, λ = DWL)
Hinweis: Click here to learn the difference between fused silica 7979 and 7980
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.1% @ 1940nm - 1950nm R _{avg} <0.5% @ 1900nm - 2100nm R _{avg} <0.25% @ 2000nm - 2100nm
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2100
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen