

TECHSPEC® Germanium-Meniskuslinse, 25 mm D. x 35 mm BW, 8-12 µm beschichtet



Produkt #87-969 3-4 TAGE

- 1 + €519,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€519,00
Stk. 6+
€415,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
35.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

1.4
Numerische Apertur NA: 0.36
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000
Hintere Brennweite BFL (mm): 33.29
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Randdicke ET (mm): 1.6
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 38.43
Radius R₂ (mm): 57.61
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 8 - 12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform