

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



40mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-320

3-4 TAGE



1



€1.020,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.020,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
39.98

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
3.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
4.4mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 43
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 2.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.069
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.276
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.1003
Frontgewinde: M16 x 0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 2X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 40
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f/#): f/14.3
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±0.17mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen