

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



#88-352: 2XCf Objective

Produkt **#88-352** □ Lagernd



1



€490,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€490,00

Stk. 3+

€455,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.40mm

Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
7.04

Brennweite BW (mm):
35.00

Freie Apertur CA (mm): 13.7
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Länge (mm): 105.91
Vergrößerung: 2X
Max. Durchmesser (mm): 30
Max. Sensorgröße: 1.1"
Mount: C-Mount
Numerische Apertur NA: 0.120
Typ: Fluorite
Auflösung (µm): 5.55
Schärfentiefe (µm): 18.82
Apertur (mm): Front: 13.7
Betriebstemperatur (°C): +10 to +40
Arbeitsabstand (mm): 31.3
Gewicht (g): 95
Hinweis: Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Edmund Optics®
Feldzahl: 17.6
Tubuslänge (mm): 50.0
Parfokallänge (mm): 83.21
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform