

TECHSPEC® 25mm D. x 40mm FL, NIR I, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #49-491-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€54,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€54,00
Stk. 10+
€48,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

38.21
Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.30
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.34
Radius R ₁ –R ₂ (mm): 40.42
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Blende: 1.6
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.31
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen