

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Produkt #39-725 3-4 TAGE



1



€449,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€449,00

Stk. 10+

€396,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser UV-VIS (250-532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband

Eingangsapertur (mm): 8
Ausgangsapertur (mm): 23
Aufweitung: 2X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 85.90
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5
Transmission (%): >95.0 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 74
Gehäusedurchmesser (mm): 29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for 4.0mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.25% @ 250 - 532nm @ 0° AOI
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 532
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 1 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen