

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#35-787**

KONTAKT

-

 1

+

€47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€47,50

Stk. 6+

€38,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Randdicke ET (mm): 1.5
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 3.49
Ray Deviation @ 633nm (°): 2.00
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Keilwinkel: 3° 52'
Hinweis: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform