

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 50 mm BW, unbeschichtet



Produkt #69-641 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€325,00

Stk. 6+
€260,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

49.25
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.48
Radius R₁ (mm): 150.19
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen