

TECHSPEC® Achromat, 25 mm D. x 60 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #49-357 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €118,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€118,00
Stk. 6+
€94,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

60.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 52.23
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 11.40 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 9.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.40 ±0.10
Radius R₁ (mm): 31.94
Radius R₂ (mm): -29.95
Radius R₃ (mm): -1029.79
Randdicke ET (mm): 8.78
Substrat: ☐ N-SSK8 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.4
Numerische Apertur NA: 0.21
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen