



Doppelkonvexe Linse aus UV-Quarzglas, 25 mm D. x 75,6 mm eff. BW, unbeschichtet



UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt **#48-296** 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€127,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€127,00

Stk. 6+

€101,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm): 73.91
Effektive Brennweite EFL (mm): 75.60
Beschichtung: Uncoated
Beschichtungsspezifikation: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.87 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.57
Radius R₁=R₂ (mm): 68.55
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Blende: 3.02
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen