



Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25 mm Durchm. x 75 mm BW, NIR I



Produkt #69-754 3-4 Tage

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€88,00

Stk. 6+
€70,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐

N-BK7
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): 72.89
Mittendicke CT (mm): 3.06
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.00
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 38.89
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform