

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 2 mm BW, f/8, IR-Cut



2mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #35-472 3-4 TAGE

- 1 +

€115,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€115,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
21.74

Max. Durchmesser (mm):
18

Außendurchmesser (mm):
18

Gewicht (g):

9
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 464.4mm - 131.5°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0024
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 464.4mm - 131.5°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 2.00
Vergrößerung PMAG: 0.020X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/8
Verzeichnung (%): -81.065 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.26
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 4.51
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 243.3mm - 98.6°
Hauptebene Objektseite (mm): 6.31
Hauptebene Bildseite (mm): 0.96
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 477.2mm - 133.1° Vertical: 249.3mm - 100.2° Diagonal: 1590.3mm - 165.3°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -13.41
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen