

TECHSPEC® Kunststoffasphäre, 25 mm Durchmesser x 50 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt #66-011 AUSVERKAUF ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€49,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-24
€49,00

Stk. 25+
€35,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Hintere Brennweite BFL (mm): 47.41
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <5 (by design)
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 21.5
Randdicke ET (mm): 1.20
Mittendicke CT (mm): 4.20 ±0.20
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to 70
Radius R₂ (mm): 412
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 1100
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen