

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #84-125 AUSVERKAUF 3-4 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€212,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€212,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm): 2.92
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 1.6
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 1.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Radius R₁ (mm): 2.26
Radius R₂ (mm): -2.26
Radius R₃ (mm): -10
Randdicke ET (mm): 1.72
Substrat: ☐ N-PSK53A / N-LASP9
Oberflächenqualität: 20-10
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

Reach 181: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen