

TECHSPEC® 2" D., 20" BW Protected Alu., sphärischer Spiegel



Produkt #32-821 Lagernd

1 €147,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€147,00
Stk. 10+
€124,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±2

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 2.0
Durchmesser (mm): 50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 20.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 508.00
Krümmungsradius (mm): 1,016.00
Blende (f/#): f/10
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform