

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #11-173 3-4 TAGE



1



€400,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€400,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kristalltyp:
LBO

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Größe (mm):
3.0 x 3.0 +0.0/-0.1

Dicke (mm):
15.00 +0.0/-0.1

Schutzfase:
<0.1mm x 45°

Orientierung Θ/Φ (°): 90/11.6
Beschichtung: AR Coating
Beschichtungsspezifikation: S1: 532 & 1064nm AR Coating S2: 532 & 1064nm AR Coating
Parallelität (Bogensekunden): <20
Winkelabweichung (arcmin): <5
Oberflächenqualität: 20-10
Oberflächenebenheit (P-V): $\lambda/10$
Mount: Unmounted
Typische Anwendungen: SHG @ 1064nm, Type I
Typ: Nonlinear Crystal
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen