



Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25 mm H x 50 mm L x -75 mm BW, VIS 0°



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #69-808 3-4 TAGE



1



€127,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€127,00

Stk. 6+

€101,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00

Substrat:

N-BK7
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -77.64
Mittendicke CT (mm): 4.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 25.0 x 50.0
Randdicke ET (mm): 5.97
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -38.76
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform