


Konkaves Beugungsgitter Rowland-Kreis, 2700 Gitterlinien/mm, 40 mm Durchm., 220 nm

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-537 3-4 TAGE

- 1 +

€735,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€735,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
2700 ±4

Blaze-Wellenlänge (nm):
220

Durchmesser (mm):

40.00
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: 
Typ: Rowland Circle
Beugungseffizienz (%) ≥30 @ 200nm ≥34 @ 265nm ≥32 @ 350nm
Krümmungsradius (mm): 501.19
Rillenprofil: Sinusoidal
Einfallswinkel, α (°): -40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°): 5.9
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°): -9.6
Objektweite, l_a @ 200 nm: 383.9
Fokusedfernung, l_b @ 200 nm: 498.5
Randdicke ET (mm): 12.2
Durchmesser Beugungsfläche (mm): ≥35

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen