

Bandpassinterferenzfilter, 270 nm ZWL, 10 nm FWHM, 50 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #67-879 3-4TAGE

- 1 +

€486,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€486,00
Stk. 10+
€436,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm): 45.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 270.00 +3.0/-0.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): +3.0/-0.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): >12
Betriebstemperatur (°C): -50 to +50
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: General Filtering
Blockungsbereich (nm): 200 - 10000
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform