

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 2X, 110 mm Arbeitsabstand, In-Line



110mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-306 KONTAKT



1



€1.045,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.045,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
129.97

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
3.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
4.4mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 74
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 2.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.03
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.065
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0516
Frontgewinde: M16 x 0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 2X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 110
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f#): f/33
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±0.49mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen