

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

1000 mm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-985

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€520,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€520,00

Stk. 6+

€416,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
30.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

17.50 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.86
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.30
Substrat: N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: NIR+ (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 27.00
Randdicke ET (mm): 4.17
Mittendicke CT (mm): 13.00 ±0.10
Blende: 0.58
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 57.14

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform