

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-683 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€55,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€55,00

Stk. 11+

€48,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
30.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.86
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.40
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: 5/5 x0.63; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Randdicke ET (mm): 2.6
Mittendicke CT (mm): 14.00 ±0.20
Blende: 0.58
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 28.0
Radius R₂ (mm): 24.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform