


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-249 3-4 TAGE

-

1

+

 €73,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€73,00

Stk. 11+

€65,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
3 ±0.3 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

1.52 @ 1200nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-0.3
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 490
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.1 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Stock No. of Uncoated Filter: #48-093

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform