

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-195 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€50,00

Stk. 11+

€44,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm): 24.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.625
Hintere Brennweite BFL (mm): 14.73
Substrat: Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/5 x0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x0.25; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 26.78
Randdicke ET (mm): 3.21
Mittendicke CT (mm): 14.10 ±0.30
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 30.00
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform