



Gepresste asphärische Kondensorlinse, 30 mm Durchmesser x 24 mm Brennweite, NIR I-beschichtet



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-733** 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€61,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€61,00
Stk. 11+
€54,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm): 24.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.625
Hintere Brennweite BFL (mm): 14.73
Substrat: Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/5 x0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x0.25; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 26.78
Randdicke ET (mm): 3.21
Mittendicke CT (mm): 14.10 ±0.30
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 30.00
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform