

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-896** 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€69,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€69,50

Stk. 11+

€61,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
30.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
26.90 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.56
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.70
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 28.00
Randdicke ET (mm): 1.9
Mittendicke CT (mm): 10.00 ±0.20
Blende: 0.90
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 30.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform