

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #68-552

3-4 TAGE

-

 1

+

€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€275,00

Stk. 6+

€220,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtung:
λ/4 MgF₂ @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Aufbau: Cube
Größe (mm): 30.0 x 30.0 x 30.0 ±0.10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen