


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

Produkt #14-831

3-4 TAGE



1



€242,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€242,50

Stk. 11+

€218,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
94.99

Orientierung Achse:
Random

Fase:

Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90
Freie Apertur CA (mm) : 27.00
Durchmesser (mm) : 30.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 3.00 ±0.1
Beschichtung : NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Dichte (g/cm³) : 3.18
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.434
Knoop-Härte (kg/mm²) : 158.3
Parallelität (Bogenminuten) : <1
Poisson-Zahl : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/2
Oberflächenqualität : 40-20
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 750 - 1550
Elastizitätsmodul (GPa) : 75.8
Zerstörschwelle, laut Design : ☐ 8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform