

TECHSPEC® B270-Fenster, 30 mm Durchm., 1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components



Produkt #17-166 KONTAKT

⊖ 1 ⊕ **€37,50**

+ WARENKORB

|          |
|----------|
| Stk. 1-5 |
| €37,50   |

|         |
|---------|
| Stk. 6+ |
| €30,00  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl ( $v_d$ ):  
58.3

Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):  
27.00

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>30.00 +0.00/-0.25                                              |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.10                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                           |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>9.4 (+20 to +300°C) |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.56                                                             |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.523                                              |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>500                                                        |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.22                                                               |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">B270</a>                                                   |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>1λ (per 25.4mm Dia. within CA)                        |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                       |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                                           |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>360 - 2700                                             |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>71.5                                                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |