

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 30 mm Durchm. x 17,5 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-895 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1 €69,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€69,50
Stk. 11+
€61,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 30.00 +/-0.3
Effektive Brennweite EFL (mm): 17.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.86
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.40
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: 5/5 x0.63; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Randdicke ET (mm): 2.6
Mittendicke CT (mm): 14.00 ±0.20
Blende: 0.58
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 28.0
Radius R₂ (mm): 24.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform