

λ/4-Verzögerungsplatte höherer Ordnung aus Quarz, 30 mm D., 405 nm



Produkt #83-925 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€252,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€252,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 23.0
Beschichtung: Laser V-Coat (405nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 405
Durchmesser (mm): 30.00 +0.00/-0.25
Substrat: ☐ Crystal Quartz

Verzögerung: λ/4
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0015
Verzögerungsordnung: Multiple Order

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen