

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 30 mm Durchm. x 26,9 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-682** 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1 **€55,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€55,00
Stk. 11+
€48,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 30.00 +/-0.3
Effektive Brennweite EFL (mm): 26.90 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.56
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.70
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 28.00
Randdicke ET (mm): 1.9
Mittendicke CT (mm): 10.00 ±0.20
Blende: 0.90
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 30.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform